

最小表示 1 μ g ~ / オートドア装備

電子天びん BA-T/BAシリーズ



BA-T : カラー液晶表示 (タッチパネル)
BA : モノクロ液晶表示
全モデル : オートドア装備
BA-TE (BA-E) : 無風イオナイザー装備

1 μ g 4モデル
 0.01mg 6モデル
全10モデル

BA-6TE

- 最小表示 1 μ g / ひょう量 6.2g
- カラー液晶表示 (タッチパネル) / 無風イオナイザー装備



BA-6E

- 最小表示 1 μ g / ひょう量 6.2g
- モノクロ液晶表示 / 無風イオナイザー装備

BA-225TE

- 最小表示 0.01mg / ひょう量 220g
- カラー液晶表示 (タッチパネル) / 無風イオナイザー装備

BA-225

- 最小表示 0.01mg / ひょう量 220g
- モノクロ液晶表示

タッチパネル (BA-T)



IR センサ (赤外線センサ) :

スイッチに触れずに手をかざすだけでオートドアの開閉が可能

ログインキー : ログイン画面に切替

メニューキー : 感度調整 / キャリブレーションテスト / システム設定等

オートドア (全モデル)



定型作業の効率が大幅にアップ

- ・ オートドア開閉幅の設定が可能
最適な開閉幅により、外乱要因 (風や温度変化) の影響を最小限に抑え、高精度な計量を実現します
- ・ パーツ毎に分解可能で清掃がとても容易です

無風イオナイザー (BA-TE (BA-E))



4つの電極で強力除電可能

- ・ 風の出ない直流式なので粉体などの除電に最適
- ・ 長寿命の電極 : 約10,000時間 (5時間稼働 / 日で約5.5年)

便利な機能

パスワード機能・天びんの内部設定、時計の設定を制限するセキュリティ機能

- ・ BA : 管理者 / 使用者 / ゲストの3段階
- ・ BA-T : 管理者 / 作業責任者 / 上級作業者 / 作業者の4段階

自動感度調整

USB ファンクション機能

- ・ 内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能
- ・ 一方向 (クイック USB) : ドライバのインストールも不要で、PC に直接出力 従来のクイック USB を機能アップ
※ アルファベットも出力可能なので、GLP 出力や統計演算出力にも対応
- ・ 双方向通信 (コマンド入力) : データ処理ソフト WinCT でのデータ取得が可能
※ ドライバのインストールが必要です

ネット / グロス / テア出力

- ・ セロ設定と風袋引きを別々に行う事ができ、ネット (正味量)、グロス (総量)、テア (風袋量) のデータ出力が可能

仕様

	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE	BA-225TE	BA-225	BA-225DTE	BA-225D	BA-125DTE	BA-125D
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○	○	○	別売	○	別売	○
オートドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ひょう量	6.2g			220g			120g			
最小表示	1 μ g		1 μ g (0~2.1g) 0.01mg (2.1~6.2g)		0.01mg		0.01mg (0~51g) 0.1mg (51~220g)		0.01mg (0~51g) 0.1mg (51~120g)	
繰り返し性 標準偏差 (測定点)	0.001mg (1g) 0.003mg (6g)		0.0025mg (1g) 0.01mg (6g)		0.015mg (50g) 0.03mg (200g)		0.025mg (50g) 0.1mg (200g)		0.03mg (50g) 0.1mg (100g)	
最小計量値 (参考値)	1.8mg		4mg		20mg		32mg		50mg	
直線性	\pm 0.010mg		\pm 0.010mg \pm 0.02mg		\pm 0.15mg		\pm 0.20mg			
計量モード	g・mg (グラム) / pcs (個数) / % (パーセント) / ct (カラット (宝石用)) / mom (もんめ (真珠用))									
標準価格 (税抜)	¥1,300,000	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,000,000	¥700,000	¥500,000	¥600,000	¥400,000	¥500,000	¥350,000
JAN コード	4981046197793	4981046197786	4981046197878	4981046197779	4981046197809	4981046197816	4981046197847	4981046197830	4981046197854	4981046197823
商品コード	BA6TE	BA6E	BA6DTE	BA6DE	BA225TE	BA225	BA225DTE	BA225D	BA125DTE	BA125D

別売品	型名	標準価格 (税抜)
マルチプリンタ	AD-8127	¥65,000
ミニプリンタ	AD-8126	¥48,000
環境コガ	AD-1687	¥40,000
計量データロガー (ポケットロガー)	AD-1688	¥18,000
Bluetoothコンバータ (PC 接続用)	AD-8529PC-W	¥26,000
Bluetoothコンバータ (プリンタ接続用)	AD-8529PR-W	¥26,000
プラグ付きフットスイッチ (プリント用)	AX-SW137-PRINT	¥10,000
プラグ付きフットスイッチ (リゼロ用)	AX-SW137-REZERO	¥10,000
無風イオナイザー	AX-ION-25	¥75,000
外部 IR スイッチ (イオナイザー用)	AX-IR-SWITCH	¥15,000
放電電極ユニット (イオナイザー用 4 個セット)	AX-BM-NEEDLESET	¥5,000
AC アダプタ	AX-TB285	¥4,000

Discover Precision



本社: 〒170-0013 東京都島田区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (F) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (F) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (F) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111 (F) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231 (F) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880 (F) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (F) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (F) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611 (F) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (F) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

安全上のご注意 ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
 ※外観及び仕様は改良の為、お祈りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2021年5月現在のものです。
 ※本カタログは事業者向けです。 *BAT/BA-ADJT-01-S11-21505PP