



定価 498,000円～

■ 便利が満載！ (WG252/WG1012のみ)

ハンディ採水が便利

取付位置が自由自在なマグネット式ディスペンサ

トレンドグラフを表示(USBメモリ抽出可)

消耗品の交換方法、交換履歴を表示

■ 最高レベルA4の純水(JIS K0557基準)

採水できる蒸留水とイオン交換水はいずれもJIS K0557で定められた最高レベルA4の純水です。



定価124,000円～

■ ワークフローに沿って直感的な操作が可能なUI

ナビゲーションバー採用により、作業者は一連のワークフローに沿って迷いなく操作できます。

■ 的確かつ効率的な解析作業をサポートする豊富な計測機能

豊富な計測機能の一つとして、新開発した自動エッジ検出器を搭載しています。

誰でも簡単に高い再現性をもって測定することが可能です。

■ さまざまな分野に対応し、多様なニーズに応えるマテリアルソリューション

チャート比較、粒度や粒子の解析、鋳鉄解析、介在物最悪視野、介在物含有物、膜厚計測など業界標準に準拠した多種多様な解析・検査方法に対応が可能です。



価格はお問い合わせください

■ 高ミリングレート

500 μm/h以上の断面ミリングレートを実現したイオンガンを搭載しています。硬質材料の断面試料作製に有効です。

■ ハイブリッドミリング

断面ミリングと平面ミリングに対応しています。

硬度やミリングレートが異なる組成で構成される複合材料でも平滑な断面試料が作製可能 直径約5 mmの範囲を均一に加工することもできます。

■ オプション充実

冷却温度調整機能や雰囲気遮断ホルダユニットなど取り揃えております。

(株)日東分析センター 入力補償型DSC 受託分析 承ります！

■ 入力補償型DSCは、試料ホルダーの熱容量が非常に小さいために、加熱/冷却速度ともに750℃/minでの制御が可能です。高速加熱/冷却測定は高感度測定であり、製造時におけるシミュレーションがDSCセル内で可能となります。

■ PET0.5mgを各種加熱速度でDSC測定した結果を右図に示します。高速測定では加熱速度よりも結晶の再組織化速度の方が遅いため、融解ピークが低温側にシフトしています。また、試料量が0.5mgと僅かでも加熱速度が速くなるにつれてDSCシグナルも大きく出力されることから、高速測定では少ない試料量でも高感度測定を実現します。

■ 受託分析の際は、お気軽にご連絡下さい！

ご連絡先 (株)日東分析センター 東京営業所

TEL：03-6632-2066 ホームページ URL：natsc.co.jp

もしくは、弊社 担当営業にお申し付け下さいませ




図 ポリエチレンテレフタレート(PET)のDSC測定結果
試料量:0.5mg、加熱温度:10℃/min,50℃/min,
100℃/min,200℃/min,300℃/min

ヤマト科学(株) 分析装置(制御PC)を遠隔操作！ ハードウェアリモート装置 IP-KVMスイッチ

価格：¥140,000～

■ ネットワークに接続していない機器を「リモート化」


本装置をネットワークに接続していない制御PCにセットアップすれば、簡単に「リモート化」できます。

■ OSを選ばず「リモート化」

OSが古い場合や、Windows以外のOSのPCでも簡単に「リモート化」できます。

■ ソフトウェアを使わず「リモート化」

ソフトウェアをインストールする必要がないためPCに余計な負荷はかかりません。



制御PCとネットワークとの間に、「IP-KVM」をセットするだけです。

貸出デモ機もご用意しております

※Web会議で製品説明の実施が可能です。是非ご用命ください。



(株)エンジニア ネジザウルスリキッド 錆びのお困り事 解決！



＜特徴＞

■ 人と環境にやさしい中性です。

■ 約3秒から錆びが落ち始めます。

■ 泡タイプ、ミストタイプ、液体タイプの3種類の用意があるため、用途によって使い分けが可能です。

■ 壊れたネジ山の工具も取り扱いがあります。

価格 980円～(税抜き) 詳しくは、QRコードをチェック



シンクランド(株) 光干渉断層計(OCT)

デモご依頼お待ちしております！

■ サンプル内部構造を非破壊・非侵襲でイメージング


光の干渉を利用し、サンプル内部構造を高分解能・高速で撮影します。近赤外線を照射し、非接触・非侵襲でイメージングします。(分解能：約3μm 侵入深さ：約2mm)

■ 本メーカーの特徴！

・ご希望による波長変更を含めたハード仕様の変更
・測定対象のワークに応じた解析ソフトのカスタマイズ対応
・OCTだけでなく周辺装置を含めたシステムのご提案
(ビジョンカメラ、検査装置、ステージ、ロボット、搬送システム等)

■ 用途例

金属表面でのキズの深さ計測やレーザー加工痕の形状計測
PET表面や内部のキズ計測
食品内部構造の観察
フィルム表面や内部の構造計測
フィルム表面や内部の構造計測
生体表面や内部の観察



価格：別途お問合せ下さい



お仕事お役立ち情報！！

ローラン技術部より

〈記事担当〉
岡村

エスベック恒温恒湿器について、ご存知ですか？運転前の基本確認

- ① 恒温恒湿器のレジスタ（風向制御）設定
→風速分布（湿度）再現性を保つために、レジスタの向きを確認する。
向きが異なると再現性に影響します。
- ② ウイックの状態
→長期試験では試料から揮発するガスなどがウイックに付着し給水性能が低下します。
正確な湿度計測のため、試験前に新品のウイックに交換しましょう。
- ③ 給水量・排気ドレンの確認
→試験中、給水不足にならないように、試験機の給水タンクが満タンになっているか確認する。
→試験中、排水が溢れてしまわないよう、排水ドレンの処置（容器または排水溝）を確認する。
- ④ ケーブル孔の確認
→蒸気漏れ、結露による試験中断を防止するため、
ケーブル栓の隙間が極力なくなるよう、シリコン栓などで栓をしましょう。



ご不明な点やご質問
などございましたら、
お気軽にローラン技
術部までお問合せくだ
さい。

問い合わせ先
028-656-2671
飯野・伊沢

★新春キャンペーン 期間：令和4年2月28日まで



残り1か月！まだまだ間に合います！！

最大30%OFF

〈記事担当〉
松村・康本

- ・ナチュラルオープン（メーカー：東京理化器械）NDO-420がなんと 98,000円！
- ・グロスメーター（メーカー：スガ試験機）1度に2角度 クラス最小 衝撃価格！
- ・耐熱、耐圧ロガー（メーカー：テスト）test191シリーズ全製品 22%OFF！
- ・コンパクト水質計（メーカー：堀場）LAQUAシリーズ11機種 30%OFF！
- ・天びん・水分計（メーカー：メトラ・トレード）Mシリーズ全機種 30%OFF！
- ・分光光度計（メーカー：日立ハイテック）U-5100在庫限定 見積りにて！



その他様々な商品をご用意しております！キャンペーン詳細についてはQRコードでチェック！

経営理念 善循環

ローラン通信vol.64

創業74年
宇都宮本社・HONDAセールスオフィス・那須・群馬・太田・茨城
HP <https://www.rolan-u.co.jp>
2022年2月発行

Follow us on
facebook
株式会社ローラン公式



お客様の声

- ローランさんの電子購買サイトには、思った以上の設備機器と備品関係が登録しており、ビックリしました！これから、このサイトを使って、色々な商品のお見積書を発行します。
- ローランさんの電子購買サイトから今回も注文させて頂きましたが、便利だし、Amazonより早いかもしれないですね(笑)
- 何回も現場に来て、その都度対応してくれて申し訳ないです。またお呼びしてしまかもしれませんが、その際はお願いします。



〈記事担当〉 福田

皆様のご意見、ご質問お聞かせください★

ローラン通信では様々な情報特集させて頂いております。
皆様により一層お役立てできる様、是非とも、ご意見・ご質問を頂ければと思います。
ご連絡の際は、担当営業 or メールご送信にて、お申し付けお願い致します。

ご連絡お待ちしております！



〈メールアドレス〉
rolan@rolan-u.co.jp

社内トピックス

皆様、初めまして！ローラン電子購買サイト担当の佐々木佳奈と申します。

電子購買サイトを通して、より良いコミュニケーションが取れるように頑張っています。よろしくお祈りします。
早速ですが、ローラン電子購買サイトの新しい取り組みとして、お客様ごとに使いやすいサイトを構築するサービスを始めました。過去のご注文履歴の閲覧や、お使いになりたい外部検索サイトの登録もできます。是非、当社の電子購買サイトにご登録いただき、ご活用ください！

→ご紹介URLはこちら：<https://www.rolan-u.co.jp/news/2208/>

〈記事担当〉 福田



お客様から「宇都宮市」の美味しいお店と観光をご紹介します！

メロンパンとアップルパイの専門店！

enjoue (アンジュエ)

〈記事担当〉
恩田



宇都宮環状線沿いにあるメロンパンとアップルパイの専門店です。メロンパンは、アールグレイや宇治抹茶、ダブルチョコなどいろいろな味があり、ふわふわでおいしいです♡サクサクなアップルパイやチーズケーキパイもあり、ひとつひとつ個包装にしてくれるので手土産にもおすすめです♪

住所：宇都宮市御幸ヶ原町136-44
TEL：028-612-7608 P:有り



D大学の先生おすすめのサンドイッチ！

京都 古都果 宇都宮鶴田店

〈記事担当〉
大根田



宇都宮市鶴田町に11月にオープンしたフルーツサンド専門店♡
京都のフルーツマイスターが厳選したフルーツと、京都の洋菓子職人と和菓子職人が試行錯誤して作り上げたホイップを使った究極のフルーツサンドは、見た目にも美しく、贅沢な美味しさが味わえます♡

住所：宇都宮市鶴田町1404-15
TEL：028-611-1944 駐車場：有り



株式会社ローラン

本 社 宇都宮市問屋町3172-26 TEL 028-656-2671 FAX 028-656-2126
HONDAセールスオフィス 〒321-0911 宇都宮市仲いの社1-5-40-301 TEL 028-666-0773 FAX 028-666-0776
那須営業所 〒321-0957 大田原市住吉町1-11-5 TEL 0287-20-2233 FAX 0287-20-2231
群馬営業所 〒371-0804 群馬県前橋市大供町1149-3 TEL 027-212-7196 FAX 027-212-7197
太田営業所 〒373-0816 群馬県太田市東矢島町1212-2 TEL 0276-56-4756 FAX 0276-56-4757
茨城営業所 〒306-0013 茨城県古河市東本町3-16-19 TEL 0280-33-7728 FAX 0280-33-7729