

## 遠心粉碎機 ZM300

＜記事担当＞  
笠倉

＜特徴＞

- ・食品・飼料粉碎に最適
- ・温度のモニタリングをしながら粉碎が可能
- ・常温では粉碎が困難な試料に最適

★代表的なサンプル例

骨、穀物、化学製品、石炭、コーヒー・ココア豆、コーゲン、トウモロコシ、乾燥果物・野菜、乾燥幼虫、薬剤、電子部品、飼料ペレット、肥料、食品、穀物、黒鉛、鋳物、紙、医薬材料、植物材料、合成樹脂、コーティング、米、ゴム、種子、スパイス、わら、菓子、繊維、たばこ、廃棄物、木材といった多くの試料に適しています。

遠心粉碎機 ZM300

製品情報QRコード

## 世界最高レベルの冷却性能を誇る 放射冷却素材「SPACECOOL」

＜記事担当＞  
笠倉

「SPACECOOL」とは直射日光下において、太陽光と大気からの熱をブロックし熱吸収を抑えるだけでなく、放射冷却技術の原理により、宇宙に熱を逃がすことで、エネルギーを用いずに外気温よりも温度低下する放射冷却素材です。

フィルムと帆布の2種類の製品があります

フィルム 帆布

帆布状の本素材を用いたテント

分電盤の外装に、フィルム状の本素材を施工

技術紹介動画

製品情報QRコード

## 柴田製品 平底・丸底フラスコ 大特価！！

キャンペーン対象商品を特別価格にてご奉仕いたします。

キャンペーン期間：～2022年8月19日ご注文分まで

SIBATA 丸底フラスコ、平底フラスコを、

定価の**50%OFF**でご奉仕いたします！ **大特価！！**

丸底フラスコ容量50ml  
定価800円 → **400円**

上記は一例ですので、他製品のキャンペーン価格については、担当営業にお問合せください。  
お見積依頼、お待ちしております！すべてのキャンペーン対象商品は、上記QRよりご覧いただけます

＜記事担当＞  
法師田・田嶋

キャンペーン情報QRコード

## 微生物1細胞レベルの検出がその日のうちに

■新製品 微生物迅速検査装置「Rapica」

＜特徴＞

- ・培養不要！1細胞レベルを約2.5時間で測定可能
- ・細菌・真菌など菌種に関わらず、芽胞状態の菌も測定可能
- ・人が関与する操作は最小限にし、作業からの汚染リスクを低減

【Rapicaの測定】

バーコード登録 検体投入 約30分\* 検体取出 2.5時間 検出結果

＜記事担当＞  
尾花

※価格は担当者までお問い合わせください

製品情報QRコード

## NEW！チップ間隔の調整可能なピペット

■新製品 マルチチャンネルピペット「Move It」

＜特徴＞

- 最大限の効率化
- 新しい Move It ピペットを使用すると、さまざまな容器への移送が容易になり、再現性の向上とともに作業時間を 50% 削減できます。
- 安全なサンプル移送
- チップ間隔の調整は、調節ノブを回すだけで簡単に行えます。ノブを回すときも振動がなく、安全なサンプル移送が可能です。

＜記事担当＞  
鈴木

※価格は担当者までお問い合わせください

製品情報QRコード

## 食品業界を中心に大ヒット中です！！

■凍結乾燥機 FDL-1000、2000

＜特徴＞

- ・トラップ温度：-45℃・-80℃。
- ・試料容器に合わせてオプションの多岐管、ドライチャンバーを自由に載せ換えて凍結乾燥システムを構成可能。
- ・除湿量は4L・3L
- ・オプションの真空ポンプを本体内に搭載可能。

★とても見やすい液晶もおすすめポイントです！！  
QRコードの製品ページから動画もご覧いただけます。

＜記事担当＞  
三宅

凍結乾燥機 FDL-1000、2000  
価格 880,000円～（税別）

製品情報QRコード



★オモシロ製品情報

弊社ホームページでも様々な新製品を特集しております！是非、右記QRコードをご覧くださいませ

**SANWA SUPPLY** **超薄型ワイヤレスマウス**

**超薄型 & 静音** **カバンに入れてもかさばらず、持ち運びやすい**

**MA-BTIR116BKN** 超薄型の為、ポケットなど、様々なところに収納できます

**<特徴>**

- 持ち運びに便利な1.8cmの超薄型
- 専用USBケーブルで充電ができる
- 3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。
- iPhoneやiPadにも接続可能
- 左右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。

**<記事担当>** 笠倉



**Anton Paar** **ISO17034認証標準物質**

**密度標準液**

**<特徴>**

- ISO17034認証の密度標準液
- ISO17025に加え、ISO17034の製造、保管、試験
- オンラインで取得できる証明書
- 使用期限が長い！！有効期限は製造より18ヶ月！！
- コンタミを防ぐガラスアンブル容器
- アントンパール社製以外の密度計をお持ちでも販売可能です。

5種類のラインナップ  
価格 29,000円～(税別)

**<記事担当>** 三宅



**お仕事お役立ち情報！！**

**ローラン技術課より技術セミナーのご案内**

**<記事担当>** 伊沢

人事異動で機器の操作が良く分らない

新人が配属されたので操作説明をしなければ...

消耗品や保守部品など簡単なメンテナンスは自分でやりたい



これから機器導入を考えているが事前に知識を身に付けたい

ずっと使っているが動作や測定の原因が良く分らない

**これらのご要望に！**  
**ローラン技術課が！**  
**お手伝い致します！！**

**日立分析装置・エスベック製品**  
**ヤマト科学製品・スガ試験機製品**  
**pH計・サーモフィッシャー・イオンクロマト**

**動作原理や簡単な保守について、お客様の所に出向きセミナーを開催させていただきます。お気軽にご相談ください。**

社是 **善循環**

**ローラン通信vol.69**

創業75年  
宇都宮本社・HONDAセールスオフィス・那須・群馬・太田・茨城・東京  
HP <https://www.rolan-u.co.jp>  
2022年7月



**お客様の声**

- いつもローラン通信楽しみにしています。いろいろな情報を毎月頂けるのはありがたいです。
- 販売中止品の試薬の代替提案ありがとうございます。
- 毎年、新卒採用をしてくださいます。
- 何度もサンプル測定の対応をいただきまして、ありがとうございます。
- ローラン技術部の存在はありがたいですね。
- 作業台の組み立てまでしていただき、ありがとうございました。



**皆さまのご意見、ご質問お聞かせください**

ローラン通信では様々な情報を特集させて頂いております。皆様により一層お役立てできる様、是非とも、ご意見・ご質問を頂ければと思います。ご連絡の際は、担当営業 or メールご送信にて、お申し付けお願い致します。 [rolan@rolan-u.co.jp](mailto:rolan@rolan-u.co.jp)

ご連絡お待ちしております！



**社内トピックス**

**新メンバー紹介**  
4月入社、技術課の**五十嵐彩乃**と申します。バンドのライブやフェスに行くこと、バレーボールなど友人と一緒に楽しく体を動かすことが好きです。少しでも早く現場に出られるようになる為、日々技術研修に励んでおります。皆さまのお役に立てよう精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。



**お客様から「真岡市」の美味しいお店をご紹介します！**

**八起屋** **いれすぎ！オモウマい！たい焼き！**

**<記事担当>** 野田

真岡市にある、小さなお店。あんこ入れすぎ、クリーム入れすぎたい焼きが人気の商品です。これで1個140円でびっくり！お得すぎます！真岡に来た際は、是非お越しください♡

住所 栃木県真岡市並木町1-12-17  
TEL 090-3081-3846  
営業時間：10:30～19:00 定休日：木曜日  
詳細は店舗までお問い合わせください♪





店舗外観 クリームがたっぷり あんこがたっぷり

**志奈乃そば店** **地元で愛される人気蕎麦店**

**<記事担当>** 飯嶋

量が多くリーズナブルと評判な真岡市の蕎麦店をご紹介します♪女性のお一人さまも歓迎のアットホームな雰囲気のお店です♡お店イチオンはかつ丼セットと天丼セット!! 蕎麦はもちろんです、天がらも美味しいと好評です♪

住所 真岡市荒町3-45-3  
TEL 0285-84-2863 定休日 月曜日  
詳細は店舗までお問い合わせください♪





店舗外観 お蕎麦がこのボリューム かつ丼セット

**株式会社ローラン**

本 社	〒321-0911	宇都宮市問屋町3172-26	TEL 028-656-2671	FAX 028-656-2126
HONDAセールスオフィス	〒321-3226	宇都宮市ゆいの社1-5-40-301	TEL 028-666-0773	FAX 028-666-0776
那須営業所	〒324-0057	大田原市住吉町1-11-5	TEL 0287-20-2233	FAX 0287-20-2231
群馬営業所	〒371-0804	群馬県前橋市大供町1149-3	TEL 027-212-7196	FAX 027-212-7197
太田営業所	〒373-0816	群馬県太田市東矢島町1212-2	TEL 0276-56-4756	FAX 0276-56-4757
茨城営業所	〒306-0013	茨城県古河市東本町3-16-19	TEL 0280-33-7728	FAX 0280-33-7729
東京営業所	〒135-0022	東京都江東区東三1-8-3 C-03・C-04	TEL 03-5809-9660	FAX 03-5809-9760