



<記事担当>  
上木

UTSUNOMIYA

**HITACHI**  
Inspire the Next



UH5200

※PC制御モデル(UH5210)もございます

本体価格 ¥1,480,000

**使いやすさと信頼性を追求!!**

■ダブルビーム分光光度計 UH5200

- 大型カラーLCDによる高視認性とキーパッドによる安心入力  
なじみのある従来機U-2900の操作性を踏襲しました。
- スタンドアロン制御でバーコードリーダーに対応  
USBポートから外部入力デバイス（バーコードリーダー・キーボード）の接続が可能です。バーコードリーダーにより試料名の登録が省略化されます。USBメモリによるデータ保存にも対応しています。
- ダブルビームによる安心した光学系  
日立独自のルーリングエンジンによる回折格子製作技術により、収差がなく明るい光学系が実現されます。さらに、ハーフミラーで光路を2つに分け、光源を含めたエネルギー変化を補正するダブルビーム光学系により、長時間の安定性が確保されます。



製品情報QRコード

**HORIBA**

**ホウ素から測定できるX線検出器が誕生!!**

■微小部X線分析装置 XGT-9000 Pro/Expert

- 高感度測定により圧倒的な分析速度を実現  
検出部分に改良を重ね、また信号処理を高速化する独自アルゴリズムを開発することで、分析時間を大幅に削減しました。
- 幅広い測定項目を実現  
卓上型のエネルギー分散型蛍光X線分析装置としては世界で初めて軽元素であるホウ素からの分析を実現しました。これにより蛍光X線分析では測定が難しかった炭素、窒素、酸素などの一般的な軽元素を高感度に分析することが可能になりました。
- 分析現場の省スペース化、効率化に貢献  
従来は金属など無機物の分析とは別に複数の装置を用いて分析せざるを得なかった酸化物や窒化物、有機物などの分析も1台で完結することができます。



製品情報QRコード





※価格は担当者までお問い合わせください

**リオン株式会社**

**コンパクトな構成、現場で手軽に音源を可視化!!**

■アコースティックカメラ SC-AC043

- タブレットコンピュータと検出器が一体化  
コンパクトかつ安価なシステムを実現しました。  
(タブレットコンピュータからの給電のみで動作。専用電源不要)
- FFT分析結果のリアルタイム表示  
分析結果をもとに周波数帯域選択による対象音源を絞り込み。
- 指定位置の音圧レベルおよびFFT分析結果を表示します。
- ハイスピードモード、平均機能、トリガ検出機能で過渡的な騒音源にも対応しています。
- 測定中の動画も保存できます。  
(信号含む、サウンドイベントによる自動録画も可能)



製品情報QRコード

※価格は担当者までお問い合わせください

弊社ホームページでも様々な新製品を特集しております！是非、右記QRコードをご覧くださいませ



★オモシロ製品情報

弊社ホームページでも様々な新製品を特集しております！是非、右記QRコードをご覧くださいませ



日本ビュッヒ株式会社 NIR-Online X-Sential™



価格：13,000,000～

製造プロセスのコントロールに必要な  
IV・水分・灰分値等が測定可能なオンライン近赤外分析計！

- 製造プロセスにおいては、リアルタイムでモニタリングすることが重要となります。X-SentialはNIR領域の製造現場ニーズに対応するセンサーとして設計・開発されました。非破壊で色差の測定も可能で、高い費用対効果が期待できます。
- IPクラス:防塵・防水保護等級 (IP69/X9K) NIR波長:拡大NIR波長域 (900～1,700 nm)


<記事担当>  
野上



製品情報QRコード



株式会社アントンパール・ジャパン  
酸化安定度試験 RapidOxy 100



価格：3,200,000～

<ここがポイント！>  
温度上昇と過剰純酸素によって酸化を加速させる独自の酸化安定度試験装置で、ヘリウムを必要としません。GC法をお使いのお客様に特に勧めます。

- 180℃までの温度範囲で、他の加速劣化法よりも8倍速い自動測定が可能です。
- 5分以内の簡単な洗浄、これがRapidOxy 100のシンプルな完成形であり、市場で唯一の誘導期間法(RSSOT)を採用しています。もう一つの特徴は、最小5 mL /または4 gの少量サンプルを測定できることで、高価なサンプルを測定する場合に特に有利です。

<記事担当>  
野上



製品情報QRコード



株式会社アントンパール・ジャパン  
動粘度計：SVM1001



価格：1,000,000～

上位機種の機能を簡素化した  
お求めやすいエントリーモデルです。

- 従来の手動式キャピラリー粘度計に比べて、スルーput150%向上を実現
- 動粘度の自動チェック(15℃～100℃)
- ポアードプレイ: ピペットやシリンジを使わずに直接充填、洗浄、乾燥が可能
- 12本のウェローデ粘度計の代わりに、1個の壊れない測定セルを使用
- 1回の測定にかかる時間: 2分

<記事担当>  
野上



製品情報QRコード

# 即納可能!! HORIBA pH計キャンペーン!!



【キャンペーン期間】：～2022年10月31日(月)ご注文分まで!

<記事担当>  
木村

## セット内容 キャンペーン価格

☆ポータブル水質計 型式：D-210P-S  
(pHメーター本体、pH電極9652-10D、pH標準液 pH4,7,9 各60mL)  
定価：~~68,000円~~ ⇒ **48,000円**



☆卓上pH計 型式：PH-SE  
(モノクロ液晶pH計、電極スタンド、pH電極9652-10D、ACアダプタ、pH標準液101-S)  
定価：~~98,000円~~ ⇒ **69,800円**

☆卓上pH計 型式：PH-SE-GL  
(モノクロ液晶pH計、電極スタンド、ACアダプタ、スタンダードToupHpH電極9615S-10D、pH標準液101-S)  
定価：~~110,000円~~ ⇒ **79,800円**

予算に合わせて選べるラインナップもご用意しております。  
キャンペーン詳細は、QRコードで弊社HPをチェック!!



## ローラン技術部より 温度校正業務のご案内



その温度は正確と言えますか!?

<記事担当>  
伊藤

温度を維持して使用する機器では、年月がたつにつれて温度誤差が生じてきます。  
表示上は設定値で制御されているようでも、測定しているセンサー自体に誤差が生じている可能性があります。  
ご使用の機器の温度管理はいかがでしょうか?

「最近試験後のサンプルの状態が以前と違う」、「表示は設定温度になっているけど、実際の温度はどうか?」、「試験槽の中心と隅ではどのくらい温度差があるの?」など  
温度を管理する機器での不安をトレーサビリティ対応の機器で測定し、解消してはいかがでしょうか。



ご不明な点やご質問などございましたら  
お気軽にローラン技術部までお問合せください。

問い合わせ先：028-656-2671



# 社是 善循環



## ローラン通信vol.72

創業75年  
宇都宮本社・HONDAセールスオフィス・那須・群馬・太田・茨城・東京  
HP <https://www.rolan-u.co.jp>  
2022年10月



### お客様の声

- いつもたくさん情報配信いただき助かっております。
- パーティクルカウンター製造中止の情報ありがとうございます。
- 商品の納期状況を詳しく教えていただきありがとうございます。
- ローランさんはデジタル対応に力をいれている感じがします。
- こういう製品欲しいと聞いたら直ぐに提案してくれるのは本当に助かります。



### 皆さまのご意見、ご質問お聞かせください

ローラン通信では様々な情報の中から、お役に立つ情報をお届けしております。  
より一層お客様のお役に立てるよう努めてまいりますので、是非とも意見をいただければと思います。  
ご連絡の際は、直接営業担当、もしくはメールにてご連絡ください。

ご連絡お待ちしております!

[rolan@rolan-u.co.jp](mailto:rolan@rolan-u.co.jp)



### 社内トピックス

#### 新メンバー紹介



今年の4月に入社致しました、古川輝と申します。栃木県大田原市の出身です。  
最近では、営業で伺った先で美味しい物を探して食べることを楽しみにしています。  
ローランの営業として、お客様のために尽力して参りますのでどうぞよろしくお願い致します。



### 栃木県宇都宮市のお店情報!

#### 大切な家族のためのペットホテル ペットシッターノリカネ



<記事担当>  
高田

お店情報QRコード

留守中に大切なペットを安心して預けられる、わんちゃん、ねこちゃん専門のペットホテルです。冷暖房あり、獣医師在中、早朝夜間でも受付可能☆ ペット&飼い主さんに寄り添ったサービスで人気のお店です。キャンセル料もないので、LINEなどで気軽にご予約いただけます。詳しくはHPをご覧ください。  
住所 栃木県宇都宮市東岡本町740-7  
TEL 028-673-9211 年中無休



のびのび広場



看板にゃんこ



この看板が目印

#### 住宅街のおしゃれカフェ カフェ ケンゾーサン



<記事担当>  
増淵

お店情報QRコード

ボリュームたっぷりなミネストローネスープやキッシュ、ガレットが食べられるお店です!  
すっきりとした味わいのミネストローネスープはまた食べに来たくなる美味しさです。  
落ち着いた店内でゆったりとした時間を過ごしてみてください!  
住所 栃木県宇都宮市清原台4-1-7  
TEL 028-667-2278 定休日 木曜日 第1、3日曜日



お店の看板



ミソトローネスープセット サンドウィッチ+スープセット

## 株式会社ローラン

本 社	〒321-0911	宇都宮市問屋町3172-26	TEL 028-656-2671	FAX 028-656-2126
HONDAセールスオフィス	〒321-3226	宇都宮市ゆいの社1-5-40-301	TEL 028-666-0773	FAX 028-666-0776
那須営業所	〒324-0057	大田原市住吉町1-11-5	TEL 0287-20-2233	FAX 0287-20-2231
群馬営業所	〒371-0804	群馬県前橋市六供町1149-3	TEL 027-212-7196	FAX 027-212-7197
太田営業所	〒373-0816	群馬県太田市東矢島町1212-2	TEL 0276-56-4756	FAX 0276-56-4757
茨城営業所	〒306-0013	茨城県古河市東本町3-16-19	TEL 0280-33-7728	FAX 0280-33-7729
東京営業所	〒135-0022	東京都江東区三好1-8-3 C-03・C-04	TEL 03-5809-9660	FAX 03-5809-9760