

ACQUITY アドバンストポリマークロマトグラフィー (APC) システム

▼製品情報



日本ウォーターズ株式会社 **ポリマーおよびオリゴマーにおいて優れた性能を発揮!**

<特徴>

- ・世界で初めてGPCを開発、発売したWatersの高速・高分離な次世代GPCです
- ・カラムとシステムを自社開発しモノマーや添加剤も高速・高分離を達成
- ・ポリマーサンプルの分析がSEC/GPCと比べ5~20倍の速さで分析可能です
- ・プラスチックと添加剤を1台で測定可能です

参考価格：1,500万円~

自動秤量! XPR自動分注天びん!

▼製品情報



メトラー・トレード株式会社

粉体や液体の分注を自動化しませんか?

<特徴>

- ・粉体や液体をさまざまな容器に自動で分注することができる高精度な天びんです
- ・サンプルや標準品の調製、カプセルの充填、溶液や希釈液の調製に最適です
- ・自動での極微量サンプルの秤量と分注は手作業と比べ安全性を高め時間を節約し、高価で希少な物質の無駄を最小限に抑えます

定価：450万円~

スマート膜厚計 SM-100P/SM-100S

▼製品情報



ヤマト科学株式会社

非破壊・非接触測定でサンプルを傷つけることなく測定可能!

<特徴>

- ・膜厚の測定原理：反射分光法（光干渉法）
- ・測定スポット径 Φ1 mm以下、測定膜厚範囲 0.1~100 μm オプションでペン型プローブ、非接触ステージがございます。
- ・「持ち運び可能なハンディタイプ」1.1 kgと軽く、持ち運びも簡単
- ・「高精度測定&簡単測定」最薄0.1 μmまで検量線不要で測定可能
- ・「多層膜も対応」3層までの多層膜を測定可能
- ・「様々なサンプルを測定」基材（ガラス・プラスチック）を選ばず測定可能

定価：150万円~

弊社ホームページでも様々な新製品を特集しております! ぜひ、右記QRコードをご覧くださいませ。



オモシロ製品情報

半固体・固体密度用ガスピクノメーター Ultrapycシリーズ

▼製品情報



株式会社アントンパール・ジャパン

固体、粉体、電池材料、パーソナルケア製品の密度測定を簡単に!そして正確に!



<特徴>

- ・固体や半固体のサンプル密度を測定し、純度や空隙率を約10分で算出可能です
- ・製造プロセス全体を通してサンプルの品質管理に適しています

参考価格：231万円~

機械学習機能を有した AI自動アノテーションシステム


BLUE TAG

AI画像解析ソフトウェア AIで突破するナノ粒子画像解析の限界へ挑戦!

<特徴>

- ・SEM・TEM画像等で区別しにくい異形状で凝集・密着した粒子解析に最適です
- ・30万個以上/20種類以上の粒子を学習したAIモデルを搭載し、導入後すぐ運用可
- ・オフライン使用可能(インターネットに接続せず使用可)

買い切りパッケージ 約350万円~



▼製品情報




ガラスの飛散・内容物の漏れを防ぐ! フッ素樹脂コーティング

▼製品情報



株式会社 旭製作所

ガラス製品の安全対策は万全ですか? 転倒や落下時のガラスの飛散防止や事故や損失のリスクを最小限に!



都度見積りになります

フッ素樹脂コーティングとは、ガラス製品の表面にフッ素樹脂をコーティングする技術です。コーティングにより破損時の飛散防止となります。コーティングで使用されるフッ素樹脂は純度が極めて高く、不純物が混入する恐れはありません。4ツ口フラスコや二重管式反応容器、オールダーショウなどコーティング実績がございます。ぜひご相談ください。

弊社ホームページでも様々な新製品を特集しております！ぜひ、右記QRコードをご覧くださいませ。



メトラー・トレド 分析天秤Mシリーズ キャンペーン期間延長！

1月号でご紹介した、メトラー・トレドの分析天秤がキャンペーン期間延長となりました！

★期間★

～3月29日(金)受注分まで

★対象機種★

MS/ML/ME/PLシリーズ

★特徴★

- ・金属フレームを採用し、ノイズに強い仕様
- ・水平調整アシスト、内部分銅による自動調整等、ユーザーフレンドリーな機能を標準搭載



期間延長

社是 善循環



ローラン通信 vol. 89



創業76年 2024年3月 発行
宇都宮本社・HONDAセールスオフィス・那須・群馬・太田・茨城・東京

ローラン通信
ありがとうございます。
会話のネタになるので
楽しみにしています。

当日中の見積回答
ありがとうございます。
早急な対応で助かりました。

お客様の声



ECサイトに関して
ご紹介頂きありがとうございます。
非常に便利なシステムですね。

交換作業ありがとうございます。
すぐにやってもらって
助かります。

みなさまのご意見・ご質問をお聞かせください！

rolan@rolan-u.co.jp

ローラン通信ではさまざまな情報の特集しております。皆様により一層お役に立てるよう、ぜひともご意見・ご質問をいただければと思います。ご連絡の際は、担当営業 or メールご送信にてお願いいたします。



社内トピックス ★社員紹介★

1月に入社しました。経営管理部 山下千恵子です。
これまでは主に営業の仕事をしており、経理関係の業務は初めてですが「縁の下力持ち」としての業務にあたり、影ながらですが、お客様との良い関係づくりに貢献出来たら幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします！



♪ ローラン FE課より ♪

～pH電極の洗浄方法について～


電極は、測定のために必ず純水で洗浄してください。
応答が悪い場合、またサンプルによる汚れの状況に応じて、
下記の洗浄を行った後、純水で充分洗浄してください。

<一般サンプルの汚れ>

- (汚れの種類がわからない場合にもお試しください) ・電極応答部のみを1mol/Lの塩酸に数時間浸ける。
- ・中性洗剤をうすめたもので洗う。
- ・電極洗浄液（形式：220）に浸ける。

<強アルカリ性・無機成分の汚れ>

- <有機・油脂類（インク・食品）の汚れ>
- ・エタノール・アセトンで拭き取る



掘場製作所の電極メンテナンス動画も是非ご覧ください♪

<タンパク質（食品）の汚れ>

- ・タンパク質分解酵素入り
- ・洗浄液（形式：250）に浸ける。

ご不明な点・ご質問などございましたら、お気軽にローラン FE課までお問合せください！ ☎ 028-656-2671

私達のおススメグルメ情報

クリームパンもふわふわ♪

パンとサンドイッチの店 ケンジ



こちらのパンは、とっつもふわふわ！店内はボリュームなサンドイッチとクリームたっぷりの甘いーインがたくさん並んでいます。おすすめは、分厚くて柔らかいヒレカツがサンドされたヒレカツサンドと、甘さ控えめなクリームとフルーツがたっぷり挟まったフルーツサンド！店内にはキッズスペースもあり、ご家族で通いたくなるお店です。

住所：栃木県宇都宮市茂原2-10-24
TEL：080-7006-2538


つくりたて！ジュシー！

ほか弁 日本亭 ゆいの杜店



ふたが閉まりきらないほど大きな「テカから」が名物のお弁当屋さんです。からあげやその他揚げ物の単品購入もできるのでおかずやおつまみにもっていい！特にお昼時は並ぶほど人気店なので、電話予約がおすすめです。

住所：栃木県宇都宮市ゆいの杜3-4-3
TEL：028-678-6688



株式会社ローラン

| | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| 本社 | 〒321-0911 | 宇都宮市問屋町3172-26 | TEL 028-656-2671 | FAX 028-656-2126 |
| HONDAセールスオフィス | 〒321-3226 | 宇都宮市ゆいの杜1-5-40-301 | TEL 028-666-0773 | FAX 028-666-0776 |
| 那須営業所 | 〒324-0057 | 大田原市住吉町1-11-5 | TEL 0287-20-2233 | FAX 0287-20-2231 |
| 群馬営業所 | 〒371-0804 | 群馬県前橋市六供町1149-3 | TEL 027-212-7196 | FAX 027-212-7197 |
| 太田営業所 | 〒373-0816 | 群馬県太田市東矢島町1212-12 | TEL 0276-56-4756 | FAX 0276-56-4757 |
| 茨城営業所 | 〒306-0013 | 茨城県古河市東本町3-16-19 | TEL 0280-33-7728 | FAX 0280-33-7729 |
| 東京営業所 | 〒135-0004 | 東京都江東区森下1-7-9 長山ビル1階 | TEL 03-5809-9660 | FAX 03-5809-9760 |