



日立の原子吸光光度計は新時代へ……

偏光ゼーマン原子吸光光度計 ZA4800 ラピッドシーケンシャルフレーム機

株式会社日立ハイテクサイエンス



HITACHI
Inspire the Next



5,800,000円～

■スピーディな測定に対応

従来の偏光ゼーマン補正法と新たに開発した回折格子の駆動機構の組み合わせで複数元素の測定を実現。ホローカソードランプ4本同時点灯で最大12元素を連続して測定可能。同一試料において複数元素をフレーム法で測定されている方によりスピーディな測定を提案（測定時間約30%減）

■測定者の負担を軽減

一度の試料導入で複数の元素を測定するラピッドシーケンシャルでは試料差し替えの頻度を減らすことができ、6元素20試料を測定する場合、通常120回の試料差し替えを行います。ラピッドシーケンシャルでは20回で完了。

新しいコンセプトの小型超純水装置

小型超純水製造装置 Milli-Q® SQ 2 シリーズ

メルク株式会社



MERCK



717,400円～

■RO水製造

高流量のRO膜（最大42 L/時）でタンクをわずか6分で補充
タンク補充前およびシステム待機中にRO膜を自動洗浄し、RO水の水質を維持

■持ち運びできる透明なタンク

RO水製造ステーションから超純水モジュールまでRO水が運搬可能（3.5 L）
透明なので水量を一目で視認

■人間工学に基づいた採水ディスペンサー

親指で回すだけで、流量を1滴から1.6 L/分までスムーズに調整
柔軟性の高い長さ70cmのチューブで、採水やすすぎを容易に
※SQ 2シリーズは4タイプの製品ラインナップがあります

メトラー・トレードの新世代ラボ用天秤！

分析天秤・上皿天秤MX、MR、MA、LAシリーズ

メトラー・トレード株式会社



METTLER TOLEDO



価格はお問合せください

■MX 高度な要件に対応するスマートな機能

計量結果が常に有効であることを保証し、計量プロセスの正確性、コンプライアンス、効率性を高めます。

■MR オールラウンドな汎用性

あらゆるラボ用および製造環境で使用できる性能、接続性、品質保証の理想的な組み合わせを提供。

■MA 毎日の簡単計量

シンプルな計量と電子データ転送で、エラーを最小限に抑え、文書化を容易に。

■LA 頼れるシンプルな天びん

エントリーレベルの分析天びんで、ご予算を最大限に活用し、基本的な計量作業に必要なものを提供します。

弊社ホームページでも様々な製品を特集しております！ぜひ、右記QRコードでご覧くださいませ。



オモシロ製品情報



設置条件で縦型冷凍・冷蔵庫の設置をあきらめていませんか？

組立式DAIBIL冷凍・冷蔵庫 大和冷機工業(株)




搬入が難しく狭い場所でも組立式DAIBIL冷凍・冷蔵庫なら、分解・搬入・組立により、短時間での設置が可能です。

daiwa



価格はお問合せください


あきらめていた場所に
縦型冷蔵庫の設置が可能!



設置条件で縦型冷凍庫の設置をあきらめていませんが、DAIBILなら、分解・搬入・組立により、短時間での設置が可能です。

- エレベータが使えない
- 入り口が狭い
- 通路が狭い
- 階段が狭い
- 垂れ壁の間が狭い
- カウンターが越えられない

■組立式縦型冷凍庫 分解図



- 冷蔵庫、冷凍庫、冷凍・冷蔵庫のラインナップがあります。
- インバータ制御を採用し、省エネ性能が向上。
- あきらめていた場所に設置ができるかもしれません。弊社営業にお問い合わせください。

洗って繰り返し使え、靴底の汚れを90%以上除去します！

粘着マット ステップマット (株)エクシール



株式会社エクシール



- 従来の粘着紙マットは約4割のゴミが除去できないままでしたが、本品は柔らかな素材が靴底に密着し、汚れを除去
- 抗菌・防カビ剤が配合されているので、食品工場でも安心してご使用可能
- 水拭きで粘着が復元し、繰り返しご使用可能！ランニングコスト・ゴミの削減に貢献
- 難燃規格 UL94V-2相当
- フロア敷き詰めに対応、更衣室・エアシャワー等に敷き詰めてご使用できます

¥ 34,100- (900mm×600mm×3.0mm 色：ブルーグリーン) その他、仕様もありますのでご希望のサイズをお申し付け下さい。

「攪拌」「分散」「すりつぶし」「混合」「練り合わせ」「粉碎」「破碎」を同時に行う事ができます

超小型 卓上型 自動乳鉢 Tiny (株)石川工場



価格はお問合せください

- 石川式攪拌擂潰機の基本性能はそのまま、最小サイズを実現(外寸：D286mm×W175mm×H327mm、鉢：内径90mm×深さ53mm×加工容積0.03L)。1gの材料でもすりつぶし可能。
- 杵筒にばねが内蔵されており、圧力をかけながら攪拌・擂潰可能。
- 卓上型のため、ドラフトチャンバーやグローブボックス内での使用ができ、有機溶剤等を含んだ物質の擂潰もカバー材質を選べば可能。
- 乳鉢での擂り潰し作業を手作業で行っている研究・開発者様にオススメ!
- 石川式攪拌擂潰機とは……？

QRコードにて詳細ご説明します →



弊社ホームページでも様々な製品を特集しております！ぜひ、右記QRコードでご覧くださいませ。





MP70



MP80

自動融点装置の特別価格キャンペーン

【キャンペーン期間】 ~2024年9月30日(月)受注分まで

自動融点装置MP70・MP80が定価の**30% OFF**でお求めいただけます

日本薬局方2.60/JISに準拠しながらも手間を減らし、測定精度の向上が期待できるメトラー・トレド(株)の「自動融点測定装置MP70/80」がお得な価格でお求めになれます！



この機会をぜひご活用ください。

FE課より

冷凍機健康診断されていますか？

今年も暑くなるとの予報がでておりますが、皆様がお使いの冷凍機付き装置の点検はお済みでしょうか。


冷凍機に負荷がかかった状態で使用すると、消費電力が増えてしまうだけでなく、重大な故障のリスクも増えてしまいます。

弊社の取組みとして、フロンの漏洩点検や、フィルターなどの清掃、動作確認を行うサービスを承りますのでご興味のあるかたは弊社営業担当、またはFE課までお問い合わせください。

恒温恒湿器冷凍機凝縮器



清掃前



清掃後





お客様の声

- ★マジックルーベ気になるのでデモ機お借りできますか。
- ★メーカー様のセミナーなどの情報を今後いただけると幸いです。
- ★キャンペーン情報は分野問わず教えてください。
- ★色々な製品があって感心してしまいます。我々が使える機器や受託、アプリケーションの情報をお願いします。

みなさまのご意見・ご質問を お聞かせください！

ローラン通信ではさまざまな情報の特集しております。皆様により一層お役に立てるよう、ぜひともご意見・ご質問をいただければと思います。ご連絡の際は、担当営業もしくはメールご送信にてお願いいたします。

✉ rolan@rolan-u.co.jp

社内トピックス JICQA NEWS にインタビューが掲載されました！

*『JICQA NEWS』第61号「登録組織インタビュー」に掲載されました。今回は、弊社のCS・ESへの取り組みとISO 9001の活用についてインタビューを受けました。弊社HPに実際の記事を掲載しているので、ぜひご覧ください！



▲HP記事



* JICQA NEWSとは

日本検査キューエイ株式会社が発行している機関紙。ISO関連の最新情報や運用事例、法令改正情報、審査員インタビューなどを発信している。

私たちのおすすめグルメ情報

地元農家さんによるさつまいも専門店 🍠

めおとや農園



▼お店情報



宇都宮市下小倉町にあるさつまいも専門店♡可愛い店内には、さつまいもだけでなく、干し芋やお芋のお菓子などが販売されています。なかでも、さつまいもを使ったスイーツ(焼芋シェイクや焼芋ソフト)が人気です!! これからの暑い季節に新感覚スイーツ🍷を楽しんでみてはいかがでしょうか

住所：栃木県宇都宮市下小倉町5371
TEL：028-674-2220
定休日：不定休

9月～11月までの間は、サツマイモ収穫のため
『土日祝_営業/平日_定休日』

地元で愛され続けるお菓子屋さん！

創菓工房 松屋



ケーキなどの生菓子から焼き菓子まで、たくさんのお菓子が取り揃えてあります♡
市街地から少し離れていますが、一つ一つ丁寧に作られたこだわりのお菓子を求め、客足が絶えません。
メディアに引っ張りだこの、シュウマイそつくりのシュークリームは売り切れ必至です!!

住所：栃木県鹿沼市下沢419
TEL：0289-62-3277
定休日：木曜日

本 社	〒321-0911	宇都宮市問屋町3172-26	TEL 028-656-2671	FAX 028-656-2126
宇都宮営業所	〒321-0911	宇都宮市問屋町3172-25	TEL 028-666-8849	FAX 028-666-8859
HONDAセールスオフィス	〒321-3226	宇都宮市ゆいの杜1-5-40-301	TEL 028-666-0773	FAX 028-666-0776
那須営業所	〒324-0057	大田原市住吉町1-11-5	TEL 0287-20-2233	FAX 0287-20-2231
前橋営業所	〒371-0804	群馬県前橋市六供町3-29-2	TEL 027-212-7196	FAX 027-212-7197
太田営業所	〒373-0816	群馬県太田市東矢島町1212-2	TEL 0276-56-4756	FAX 0276-56-4757
茨城営業所	〒306-0013	茨城県古河市東本町3-16-19	TEL 0280-33-7728	FAX 0280-33-7729
東京営業所	〒135-0004	東京都江東区森下1-7-9 長山ビル1階	TEL 03-5809-9660	FAX 03-5809-9760