



ROLAN CO., LTD



ローラン通信 vol. 95 9月 うちの看板商品



科学は
愉快だ
宇都宮
UTSUNOMIYA

HITACHI
Inspire the Next

加熱状態下のアクリル樹脂板試料の透過スペクトルが測定可能になりました！

紫外可視近赤外分光光度計 UH4150

株式会社日立ハイテクサイエンス


<特徴>

- ・ 冷却加熱ステージを特注取付することで温調下でのアクリル樹脂板の透過率を測定
- ・ 温度範囲や試料サイズ・厚みに応じて最適なステージの選択が可能
- ・ UH4150の制御ソフトを使用し固定時間での経時変化や、冷却加熱ステージのプログラムに合わせた自動測定をすることで省力化・省人化に繋がります
- ・ 特注対応となります。担当営業にお気軽にお問い合わせください

▼製品情報



日立ハイテクサイエンス作成
テクニカルレポート No.240001より



専用ステージ定価：316万円～
本体定価：880万円～

HORIBA
Process & Environmental



卓上型 pH計 LAQUA用 オートサンプラー

株式会社堀場製作所



<特徴>

- ・ 最大で120検体の自動測定を可能に！
- ・ 薬局方 製薬用水の導電率測定にも対応
- ・ シンプルな操作でデータを出力
- ・ 電極自体が動くX,Y,Z移動方式を採用
- ・ 自動校正機能付き(1~3点)

▼製品情報



定価：135万円～

ユーザビリティを向上した新ラインアップが誕生！

卓上顕微鏡 Miniscope TM4000PlusIII/TM4000III

株式会社日立ハイテク

HITACHI
Inspire the Next

<特徴>

作業の省力化・平均化を実現

- ・ ステージ移動、倍率変更、撮像などの観察手順をレシピとして保存し、1クリックで自動実行(※TM4000PlusIII)
- ・ 大電流機能+AZtecLiveLite粒子解析パッケージで、自動粒子解析の高速化を実現

計画的な装置運用を支援

- ・ フィラメントの交換時期の目安を表示するモニタリング機能を搭載
- ・ SEM本体の状態をレポートとして出力し、いつでも装置状態をチェック
- ・ 低真空機能+高感度反射電子検出器で、前処理なく電子顕微鏡の世界を体験

▼製品情報



価格はお問い合わせ下さい



弊社ホームページでも様々な製品を特集しております！ぜひ、右記QRコードでご覧くださいませ。





オモシロ製品情報



熱中症リスクの高い現場で活躍

暑熱症対策ウォッチ hamon band2

ミツフジ株式会社



定価：13,000円

<特徴>

- ・ 腕に巻くだけ
- ・ 色と振動で状態を可視化
- ・ 暑熱リスクをLED表示で通知
- ・ 適切なタイミングで水分補給や休憩の促進
- ・ 連続使用可能時間：24時間

▼製品情報



世界に認められる高機能な作業手袋のグローバルリーダー

ニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス® AD-APT®

ATG株式会社



オープン価格：620円

<特徴>

- ・ 手袋内のムレを抑え、快適性を高める
- ・ 手のなじみやすさにより手の疲労感を軽減
- ・ 手袋の耐久性を高めるグリップ力により手の疲労感を軽減
- ・ 用途：機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業などあらゆる一般精密作業

▼製品情報



水・石けん不要ですばやく汚れを落とします

スクラブワイパーPROウェットタイプ

株式会社橋本クロス



定価：980円

<特徴>

- ・ 特殊構造の不織布が汚れをしっかりと引き取ります。
- ・ 機械や設備にこびり付いた機械油、汚れの洗浄除去に。
- ・ 手についた油などの汚れの除去に。
- ・ 研磨剤不使用。
- ・ パウチタイプで持ち運びが便利で、水の使えない現場などにもおすすめです。
- ・ 手肌の保護に配慮した保湿成分配合。

▼製品情報



HORIBA pH計 お得なセット割引キャンペーン！



下記対象機種が、期間限定で **30%OFF** の価格でお得にご購入いただけます！

対象機種



ポータブルpH計
D-210P



卓上型pH計
LAQUA-PH-SE

例《D-210P-S セット》

- ☆ ポータブルpH計 D-210P
- ☆ pH電極 9652-10D
- ☆ pH標準液セット 560-P
- ☆ キャリングケース

通常価格 74,800円

→ **特別価格 52,500円！**

セット内容やキャンペーン詳細は、
お近くの担当営業までお問い合わせください！

♪ FE課より ♪

温度センサーのトラブルについて

温度を維持して使用する機器では、年月がたつにつれて温度誤差が生じてきます。

表示上は設定値で制御されているようでも、測定しているセンサー自体に誤差が生じている可能性がございます。

ご使用の機器の温度管理はいかがでしょう？

「最近試験後のサンプルの状態が以前と違う」

「表示は設定温度になっているけど、実際の温度はどうなの？」

「試験槽の中心と隅ではどのくらい温度差があるの？」 など、

温度を管理する機器での不安をトレーサビリティ対応の機器で測定し、
解消してはいかがでしょうか。



ご不明な点・ご質問などございましたら、お気軽にローラン FE課までお問合せください！ ☎ 028-656-2671



お客様の声

- ・ 装置の不具合発生時、当日に見に来ていただき、ありがとうございました。
- ・ ドラフトチャンバーの搬入経路確認、付帯工事情報、丁寧にやっていただき、ありがとうございます。
- ・ 見積の即日発行ありがとうございました。業務が停まらずに助かりました。
- ・ ローランminiセミナーの取り組みはありがたいですね。

みなさまのご意見・ご質問をお聞かせください！

ローラン通信ではさまざまな情報の特集しております。皆様により一層お役立てできるよう、ぜひともご意見・ご質問をいただければと思います。
ご連絡の際は、担当営業 もしくは メールご送信にてお願いいたします。 ✉ rolan@rolan-u.co.jp

社内トピックス 2024.07.20 上期全社ピクニック会議

午前中は真剣に学び、午後は「ローランまるごと夏祭り」でリフレッシュ🍷
ケータリング、腕相撲大会、マリオカート選手権、キングダム上映会、FUEKI試飲会など
様々な催し物と社員同士ニックネームで呼ぶ合ルールのもと、沢山笑い合い語り合い
コミュニケーションを深めました💖

私たちのおすすめグルメ・レジャー情報

1日30食限定！?こだわりの詰まったそば屋

十割そば ひかり



▼お店情報



様々な産地のそばを使用。産地によって製粉所まで変えている
そうです。落ち着いた雰囲気店内、温かい人情あふれる店主
さんなど魅力たっぷりなお店です。
口いっぱいそばの風味が広がるもりそばが900円からです。
ぜひ訪れてみて下さい！

住所：栃木県塩谷郡高根沢町大谷98-3
TEL：028-675-3944
駐車場：7台

すてきなご夫婦が営むパン屋さん

さるのパンや



▼お店情報



小麦の香りが豊かで身体に優しい、こだわりのパンが並びます。
遠方からも足を運ぶ大人気のパン屋さんで、開店前から行列が絶
えません。午後には売り切れてしまうこともあるので、種類が豊富
なお早めのご来店がおすすめです♪どのパンを食べても美味しいので、
ぜひ一度佐野へお越しの際はお立ち寄りください🍞

住所：栃木県佐野市赤見町3274
TEL：0283-55-5922
定休日：火・水・木・臨時休業あり