

# ローラン通信 vol. 107 🎜 **9月 うちの看板商品**



ROLAN CO., LTD

## 個人差やバラツキを解消 目視カウントの単純作業から解放!

コロニーカウンター CC301

#### ヤマト科学株式会社



本体定価:1,500,000円

- 幅・奥行共に250mm。クリーンベンチ内部などの狭いスペースにも設置でき る省スペース設計。
- 高感度カラーCMOSカメラ(300万画素: CC301、500万画素: CC501)を搭載 し、目視検査の限界をカバーするのに充分な分解能を実現。
- 広がり部分の除去やグリッド線の削除、メンブレンフィルターの自動認識な ど、計測に役立つ各種機能を付属の解析ソフトに装備。
- 測定画面は測定開始から結果保存までわかりやすい1画面表示。明視野・暗視 野が簡単に切り替えられ、中間点では両者の比較ができるので最適な条件設 定が簡単。





#### ノーザー回折/散乱式粒子径分布測定と動的画像式粒子形状解析の一体化

レーザー回折・動的画像式 粒子径・形状解析装置 Partica

株式会社堀場製作所



#### <特徴>

#### 粒子径分布測定と粒子形状解析機能を両立

- 微細化のニーズに応えるため、100 nm以下の粒子径範囲で感度を向上。
- 1 umの粒子を画像解析で確実に捕捉可能。

#### ハイエンドな形状解析機能を標準搭載

- さまざまなカスタマイズができる操作性や拡張性を極めたプラットフォーム。
- 操作性や拡張性の高いプラットフォームを構築。





## 価格はお問い合わせ下さい

HITACHI

Inspire the Next

#### 高輝度Xeランプの採用と信号処理系統の最適化により更なる高感度化!

## 分光蛍光光度計 F-2710

株式会社日立ハイテクアナリシス

### <特徴>



- 日立独自の高効率の回折格子、低ノイズ検出系により、極めて低い濃度の測 定や微小量サンプルの測定が可能。
- 従来機F-2700と比較して、約1.2倍(S/N(P-P):300以上、S/N(RMS): 1,000以上)の高感度化を実現。
- 光源には長寿命タイプのキセノンランプを標準搭載しており、光源寿命は、 従来機の標準搭載品500時間と比較して、5倍の2,500時間。

野の測定に対応可能。





測定サンプル、分析目的に合わせた30種以上の豊富なアクセサリで様々な分 参考価格:2,880,000円~・



# オモシロ製品情報





毎月定額:30,000円

## ヤマト科学製コロニーカウンターCC300

## サブスクリプションサービスが始まりました!

YB44 B4 B24 YB44 B4 B4 B24 YB44 B4 B24 YB44 B.

ヤマト科学株式会社



▼製品情報



#### <特徴>

- ・部品代を含む修理費込みなのでレンタルやリースよりも お安く、維持が簡単です。
- ・料金は毎月定額3万円(税抜、PC付き)いつでも解約できて、 節税にもなります。
- ・安心のお試し期間付きです。(2週間)

## コードレスで使える小型ミストファン

## ミスト付き扇風機 ミストワークファン

YOUNG OF BUILDING OF BUILDING

株式会社 昭和商会



#### ▼製品情報



#### <特徴>

- ・バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。
- ・バッテリー稼働でポータブルに使用できます。
- ・保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
- ・稼働時間:約5.5~17時間 充電時間:約3時間

参考価格: 44,770円 電圧: DC24V 容量: 4.0Ah



## 転倒転落リスクの高い階段昇降時の安全をしっかりと守ります

## 靴底キャッチャー ステップタイプ

株式会社 伊藤



▼製品情報



価格はお問い合わせ下さい

#### <特徴>

- ・キャッチスポットと呼ばれる突起穴が、体重の加わった靴底 をとらえて離しません。
- ・階段設置型のほか、床用、梯子用などもございます。
- ・簡単に設置・取り外しが可能です。
- ・表面はなめらかに加工されているため、触れても安全です。
- ・ステンレス採用のため、摩耗しにくく長持ちします。





(OPEN YORK) OF OPEN YORK OF OPEN YORK OF OPEN YORK OF



## **☑️ὑጤ♀** 消耗品・器材・小型機器キャンペーン!!

## 【キャンペーン期間】~2025年10月31日(金)ご注文分まで

研究者様のための効率UPお勧め品がお買い得!!





例えば…

- ○遠心機
- ○サーモシェイカー
- ○インキュベーター
- ○ウォーターバス
- ○ホットプレート
- ○シェーカー etc…





対象製品やキャンペーン 詳細はこちらから→





ローランHPでもさまざなキャンペーンを随時ご紹介中! ぜひあわせてご覧ください。

## 電子顕微鏡時間貸しサービス「LabShare」スタート

時間貸しサービス (LabShare)のご紹介! 電子顕微鏡をもっと身近に!

【ローランが提供する時間貸しサービス(LabShare)とは】

- ・1時間単位のスポット利用が可能です。
- ・メーカーライセンスを取得した当社スタッフがサポート しますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。

【使用機器:卓上電子顕微鏡(日立 TM3000)の特長】 試料の前処理なしで、試料をそのまま「形態観察」と「元素分析」が可能です。

・メーカー:日立ハイテク

・本体型: TM3000

・倍率:×15~×30,000

· 検出器: 高感度4分割半導体反射電子検出器

・最大試料サイズ:直径70mm、厚さ最大:50mm オプション:元素分析装置(SwiftED3000)

・検出可能元素: B5-U92

・機能:元素マッピング、点分析、面分析、ラインスキャンなど





ご不明な点・ご質問などございましたら、 お気軽に株式会社ローラン本社 担当:荒井 までお問合せください!

**25** 028-656-2671



# ローラン通信 vol. 107

2025年9月 発刊

本社・宇都宮・HONDAセールスオフィス・那須・前橋・太田・茨城・東京・理科室蒸留所UTSUNOMIYA



## お客様の声

研究室にある機器、全部にR-No.貼っていただいて大丈夫です。 古い機器の修理や点検があった際、どこに相談するか迷うことが多 いので、すごい助かります。



- 使用している試薬や機器のキャンペーン、新製品の情報を持ってき ていただいているため、いつも助かっています。
- 小型環境試験機、不具合起きていましたが早々に来ていただいた ので修復しました。ありがとうございます。
- いつもすれ違う時に笑顔、皆話しかけやすいでしょうね!



みなさまのご意見・ご質問をお聞かせください!

ローラン通信ではさまざまな情報を特集しております。皆様により一層お役立てできるよう、ぜひともご意見・ご質問をいただければと思います。

ご連絡の際は、担当営業もしくはメールご送信にてお願いいたします。

rolan@rolan-u.co.ip

#### 社内トピックス 2025.08.08/08.20 ◇とちぎ子どもの未来創造大学 出前授業◇



8月8日(金)鹿沼市東部台コミュニティセンター、8月20日(水)さくら市喜連川公民館 で「とちぎ子どもの未来創造大学」出前授業を行い、たくさんの生徒の皆さんが参加をし てくれました。「電子顕微鏡で覗くミクロの世界」という講義内容でしたが、用意したクイズ に沢山手を挙げて楽しんでいる生徒の皆さんたちを見ることが出来ました。 この講座を通して少しでも多くの生徒さんに理科を好きになって貰えると嬉しいです。





## 私たちのおすすめグルメ・レジャー情報

#### 季節のフルーツたっぷりの贅沢スイーツ 🤎

## 1日の始まりを色彩豊かなたっぷりのお野菜で

#### イチゴノトリコ







鹿沼にある、いちご農園直営のカフェ。冬はいちご、夏は桃…とい うように、季節のフルーツを使用したスイーツを楽しめます♥9月か らはシャインマスカット!旬のシャインマスカットたっぷりのプレートや パフェはとっても甘くてジューシーで、見た目のインパクトも大!ぜひ お楽しみください♥最新情報はインスタグラムをご確認ください♪

住所:栃木県鹿沼市深津596 フレッシュ園渡辺内 TEL: 080-6197-1515 定休日:水曜日

営業時間 11:00~16:00

## Just Cafe (ジャストカフェ)







素敵な一日のスタートに朝カフェ♥見た目も美しいモーニングサラダ とラテアート、オリジナルバナナパンケーキもおすすめです☆お腹も心 も満たされて充実した一日を過ごせるかもしれませんね♪旬のお野 菜とポークジンジャーのライスボウルランチは食べ応え充分です。お しゃれで心地よい空間で特別なひと時をぜひお楽しみください!

住所:栃木県宇都宮市下栗町2906-7

〒135-0004 東京都江東区森下1-7-9 長山ビル1階 TEL 03-5809-9660

TEL: 028-666-8083 定休日:月曜·火曜

営業時間 7:30~10:30 11:00~16:00



# 株式会社凵一ラ

宇都宮営業所 那須営業所 前橋営業所 太田営業所

茨城営業所

東京営業所

〒321-0911 宇都宮市問屋町3172-26 〒321-0911 宇都宮市問屋町3172-25 HONDAセールスオフィス 〒321-3226 宇都宮市ゆいの村1-5-40-309 〒324-0057 大田原市住吉町1-11-5 〒371-0804 群馬県前橋市六供町3-29-2 〒373-0816 群馬県太田市東矢島町1212-2 〒306-0013 茨城県古河市東本町3-16-19

TEL 028-656-2671 TEL 028-666-8849 TEL 028-666-0773 TEL 0287-20-2233 TEL 027-212-7196 TEL 0276-56-4756 TEL 0280-33-7728 FAX 028-656-2126 FAX 028-666-8859 FAX 028-666-0776 FAX 0287-20-2231 FAX 027-212-7197 FAX 0276-56-4757 FAX 0280-33-7729

FAX 03-5809-9760